


Párhuzamos készlet EAMM-U-A22-70A

Cikkszám: 559787

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	22
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	10.13 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.2 Nm
Átvihető forgató nyomaték	5.5 Nm
Gyártmány súlya	540 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform