

# Vezérlő FED-CEC


Cikkszám: 559869

Kifutó termék

FESTO

[FED kijelzőjű elektromos hajtómű egységek vezérlésére.](#)

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Ipari busz interfész	CAN
Ipari busz interfész, csatlakoztatástechnika	Csatlakozó Sub-D 9 sarkú
Ipari busz interfész, átviteli arány	1 Mbit/s max. beállítható
Ethernet, csatlakozó dugó	RJ45
Ethernet, száma	1
Ethernet, adatátviteli sebesség	10 Mbit/s
Ethernet, támogatott protokollok	TCP/IP, EasyIP
Programozó szoftver	CoDeSys provided by Festo
Program nyelv	IEC 61131-3 szerint Áramúterv (KOP) Utasításlista (AWL) Strukturált szöveg Működési terv Sorrendvezérlő nyelv kiegészítő CFC
CPU adatok	32 bit RISC processzor 24 MHz Watchdog