


tengelykapcsoló ház EAMK-A-D32-35A-40A

Cikkszám: 560280

FESTO

ERMB elektromos fordító modulhoz illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	115 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32C
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	40A
Anyag megjegyzés	RoHS konform