

# axiális készlet EAMM-A-D60-60G

Cikkszám: 560283


★ Sztenderd termék program

Kifutó termék

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

[Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	830 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60A D60B D60C
Interfész kód, motor In	60G
Anyag megjegyzés	RoHS konform