

# csatlakozó kábel

## VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

Cikkszám: 560418

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Gyártmány súlya	2,290 g
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Min.kábel hajlítási sugár	122 mm
Kábel átmérő	10.2 mm
Kábelszerkezet	25x0,34
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC