


véglap
VABE-S6-2RZ-G34
Cikkszám: 560839

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelepsziget típus	44
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	336 g
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/4
14 vezérlő levegő csatlakozás	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G3/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material end plate	Alumínium présöntvény