


# láncolt lap

## VABV-S2-2S-G12-T1

Cikkszám: 560842

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	59 mm
Szelepsziget típus	44
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kifizetésű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	610 g
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	Alumínium présöntvény