


Véglap VMPAL-EPR

Cikkszám: 560945

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	24.8 mm
Hossz	107.3 mm
Integrált funkció	Kódoló fedél vezérlő léghajtás rögzítéséhez (belső vagy külső)
Szelepsziget-felépítés	Keverhető szelepméret
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	180 g
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	M7
Vezérlő távozó levegő 82/84	M7
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Véglap alapanyaga	Alumínium présöntvény PA erősítés