


Tápcsatlakozó modul VMPAL-SP-QS10

Cikkszám: 560951

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Szélesség | 23.2 mm |
| Hossz | 107.3 mm |
| Integrált funkció | elektromos láncoló modullal |
| Szelepsziget-felépítés | Keverhető szelepméretek |
| Üzemi nyomás | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Vezérlőnyomás | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Terméksúly | 50 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tápcsatlakozó modul alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet Megerősített PA |