

Lap VMPAL-EG-QS3/8^{1/4}

Cikkszám: 560959

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szélesség | 20.5 mm |
| Hossz | 107.3 mm |
| Integrált funkció | csatornázott elszívott levegő |
| Szelepsziget-felépítés | Keverhető szelepméretek |
| Üzemi nyomás | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Nyomásszabályozó-tartomány | 0.5 bar...5 bar |
| 1. bemeneti nyomás | 0.5 bar...10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Terméksúly | 60 g |
| Pneumatikus csatlakozó, 3/5 összefogva | külső Ø 3/8" csőhöz |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Lap alapanyaga | PA |