

# csatlakozólap

## VMPAL-AP-14-QS6-1-T1

Cikkszám: 561019

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Szélesség                                  | 14.9 mm  |
| Hossz                                      | 107.3 mm   |
| Raszter méret                              | 14.9 mm  |
| Szelep méret                               | 14 mm  |
| Nyomászóna elválasztás                     | Duct 1   |
| Szelephelyek max.száma                     | 1  |
| Áramlási irány                             | reverzáló  |
| Szelep felépítése                          | Valve sizes can be mixed                                       |
| Szeleptekercsek max. száma                 | 1  |
| Operating pressure MPa                     | -0.09 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás                               | -0.9 ... 10 bar  |
| Pilot pressure MPa                         | 0.3 ... 0.8 MPa  |
| Vezérlőnyomás                              | 3 ... 8 bar  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 3 - erős korróziós károsodás                                   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -5 ... 50 °C   |
| Gyártmány súlya                            | 51.35 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | 6 mm külső átmérőjű csőhöz                                     |
| Pneumatikus csatlakozás 4                  | 6 mm külső átmérőjű csőhöz                                     |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material of connecting plate               | PA erősítésű   |