

csatlakozólap

VMPAL-AP-4X14-QS8-1

Cikkszám: 561085

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szélesség | 59.6 mm |
| Hossz | 107.3 mm |
| Raszter méret | 14.9 mm |
| Szelep méret | 14 mm |
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Áramlási irány | reverzáló |
| Szelep felépítése | Valve sizes can be mixed |
| Szeleptekercsek max. száma | 4 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Vezérlőnyomás | 3 ... 8 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 130.8 g |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 8 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | 8 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | PA erősítésű |