

vakdugó QSPC10


Cikkszám: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

a szelepeken vagy fedőlapokon lévő csatlakozók lezárásához.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.4 g
Felfogási mód	Mounting pin
Pneumatikus csatlakozás 1	10 mm-es patron
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material blanking plug	POM
Material o-ring	NBR