



Dugaszolható T-csatlakozó NEDU-M12D4-M12T4-IS

Cikkszám: 562248

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Csatlakozási gyakoriság	100
Rögzítés módja	becsavarozható
Terméksúly	25.5 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú / 4 pólusú / 4 pólusú A kódolású / A kódolású / A kódolású Aljzat / aljzat / csatlakozó M12x1 / M12x1 / M12x1
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	Megerősített TPE-U(PU) Cink-présöntvény
Hollandi anya alapanyaga	PA-erősítéssel
Tömítések alapanyaga	FPM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet aranyozott