

csatlakozó kábel VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

Cikkszám: 562389

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval
Vezetési tulajdonság	Standard
Min.kábel hajlítási sugár	84 mm
Kábel átmérő	11.2 mm
Kábelszerkezet	25x0,34
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC