

csatlakozó kábel

NEBV-M8W4L-E-5-M8G3

Cikkszám: 562469

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101 ISO 20401
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Gyártmány súlya	90 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú/3 sarkú aljzat, derékszögű / dugó, egyenes M8x1 / M8x1
Üzemi feszültségtartomány DC	20.4 ... 26.4 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	3 A
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Min.kábel hajlítási sugár	35 mm
Kábel átmérő	3.3 mm
Kábelszerkezet	2x0,25
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	Sárgaréz aranyozott
Material insulation	PVC