


csatlakozó kábel

NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Cikkszám: 562471

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101 ISO 20401
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Gyártmány súlya	45 g
Elektromos csatlakozás	4-pólusú / 2-eres Derékszögű csatlakozó / kábel M8x1
Üzemi feszültségtartomány DC	20.4 ... 26.4 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	3 A
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Min.kábel hajlítási sugár	35 mm
Kábel átmérő	3.3 mm
Kábelszerkezet	2x0,25
Érvégek	Érvégfüvel
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	Sárgaréz aranyozott
Material insulation	PVC