


# csatlakozó kábel

## NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Cikkszám: 562473

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| A következő szabványnak felel meg:           | EN 61076-2-101<br>ISO 20401                                |
| Kapcsolási állapot jelző                     | LED, sárga   |
| Gyártmány súlya                              | 165 g  |
| Elektromos csatlakozás                       | 4-pólusú / 2-eres<br>Derékszögű csatlakozó / kábel<br>M8x1 |
| Üzemi feszültségtartomány DC                 | 20.4 ... 26.4 V  |
| Elfogadható áramterhelés 40°C-on             | 3 A  |
| Kábelhossz                                   | 10 m   |
| Vezetési tulajdonság                         | Suitable for energy chains                                 |
| Min.kábel hajlítási sugár                    | 35 mm  |
| Kábel átmérő                                 | 3.3 mm   |
| Kábelszerkezet                               | 2x0,25   |
| Érvégek                                      | Érvégfüvel   |
| Védettség                                    | IP65<br>IP67   |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 ... 50 °C  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)       | in accordance with EU RoHS directive                       |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions                                    |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform   |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                          |
| Material cable sheath                        | TPE-U(PUR)   |
| Material housing                             | TPE-U(PU)  |
| Material electrical contact                  | Sárgaréz<br>aranyozott                                     |
| Material insulation                          | PVC  |