



közelítéskapcsoló

SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Cikkszám: 562515

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	100 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	3 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Üzemi feszültségtartomány AC	10 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Kábelhossz	1 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Material cable sheath	PVC
Felfogási mód	fixen becsavarva felülről betehető a horonyba
Gyártmány súlya	13.6 g
Material housing	PA
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP67