


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P8-38A-42A

Cikkszám: 562650

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	3.5 Nm
Terméksúly	160 g
Interfész kód, működtető szerkezet	P8-38A
Interfész kód Motor In	42 A
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	38A.2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis