


csatlakozó EAMC-16-20-5-5

Cikkszám: 562676

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	5 mm
Felfogó átmérő 2	5 mm
Méret	16
Névleges hossz	20 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.28 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	1.1 Nm
Gyártmány súlya	8 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform