

# Csatlakozó EAMC-30-32-5-8

Cikkszám: 562678

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. tartó átmérője                     | 5 mm                   |
| 2. tartó átmérője                     | 8 mm                   |
| Méret                                 | 30                     |
| Névleges hossz                        | 32 mm                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 8000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Környezeti hőmérséklet                | -25 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 3.5 Nm                 |
| Terméksúly                            | 48 g                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |