


# Csatlakozólap

## VABS-S2-1S-G38-R3-EX2

Cikkszám: 563070

FESTO

csatlakozó kép ISO 5599-2 szerint.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	42 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlő levegő ellátás	külső
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	2 A
Szennyeződés foka	3
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA II T3 X
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0
Védettség	IP65 NEMA 4 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	386 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény