


# fordító hajtómű DRQD-B-16- -

Cikkszám: 563345


Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Méret   | 16  |
| Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon | -20 /+ 6 deg  |
| Fordítási szög  | 360 deg   |
| Csillapítás   | P1J: beállítható elasztomer csillapítás<br>Pneumatikus csillapítás, állítható<br>Lökéscsillapító, kemény karakterisztika, állítható |
| Beépítési helyzet                                     | tetszőleges   |
| Konstrukciós felépítés                                | Fogasléc/tengely  |
| Közbülső pozíciók max.szama                           | 1   |
| Pozíció felismerés                                    | közelítéskapcsolóhoz  |
| Változatok  | Energia átvezetés<br>karimás tengely<br>karimás tengely átvezetés<br>tengelycsonk   |
| Üzemi nyomás  | 1 ... 10 bar  |
| Működési mód  | kettősműködésű  |
| ATEX-kategória Gáz                                    | II 2G   |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz                       | c T4 X  |
| ATEX-kategória Por                                    | II 2D   |
| Gyújtószikra védelem típusa Por                       | c T120°C X  |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet          | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint   |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez            | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)                | EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint   |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 1   |
| Környezeti hőmérséklet                                | -10 ... 60 °C   |
| Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál                   | 1.6 ... 1.7 Nm  |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték                   | 0.0005 ... 0.07 kgm2  |
| Felfogási mód   | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>belső menettel  |
| Pneumatikus csatlakozás                               | M5  |
| Anyag megjegyzés                                      | Réz- és PTFE-mentes   |
| Anyag információ, hajtótengely                        | Nemesíthető acél  |
| Anyag információ, fedél                               | Alumínium   |
| Anyag információ, tömítések                           | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Anyag információ, ház                                 | Alumínium   |