



Fojtólap VABF-S7-F1B5P1-F

Cikkszám: 563401

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Vezérlőlevegőellátás | külső belső |
| Üzemi nyomás | 0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar |
| Robbanásvédelem | 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX) |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Védettség | IP65 |
| Rögzítés módja | átmenő furattal |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó | G1/4 |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 1/4-es karima NAMUR csatlakozóalak |
| 3. pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |

| Jellemző | Érték |
|--------------------------|------------------------------|
| Csatlakozólap alapanyaga | Alumínium, ematal bevonattal |
| Tömítések alapanyaga | NBR |