

Csatlakozó vezeték NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

Cikkszám: 563712

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegjelölés	tartozékkal
Terméksúly	250 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	3
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivitel	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M9x0,5
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	3
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1,6 A
Megjegyzés, áramterhelhetőség 40 °C esetén	2,3 A 0,34 mm ² -hez 3,6 A 0,49 mm ² -hez
Lökőfeszültség-állóság	0,5 kV
Kábelhossz	5 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	75 mm
Kábelátmérő	5,5 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ² árnyékolt
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,25 mm ² 0,34 mm ² 0,49 mm ²
Vezetékvégek	Érvéghüvely
Védettség	IP65 IP67

Jellemző	Érték
Megjegyzés a védettségről	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	1
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	világosszürke
Ház alapanyaga	PA PBT TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Csavaros rögzítés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Aranyozott bronz Sárgaréz, aranyozott
Szigetelő hüvely alapanyaga	TPE-U(PUR)