



# nyomókaros szelep VHEM-L-M52-E-G14

Cikkszám: 563980  
Kifutó termék

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Szelep funkció                             | 5/2 monostabil   |
| Működtetés fajtája                         | kézi   |
| Méret                                      | 25 mm  |
| Normál névleges átáramlás                  | 1,000 l/min  |
| Üzemi nyomás                               | -0.95 ... 10 bar   |
| Konstrukciós felépítés                     | Körtolattyú  |
| Visszaállítás fajtája                      | pneumatikus rugó   |
| Névleges méret                             | 6 mm   |
| Használati útmutató                        | csak kézzel működtesse   |
| Vezérlési fajta                            | közvetlen  |
| Vezérlőnyomás                              | 2.5 ... 10 bar   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint                 |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C  |
| Működtető erő                              | 23.8 N   |
| Gyártmány súlya                            | 336 g  |
| Felfogási mód                              | átmenő furattal  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/4   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/4   |
| Pneumatikus csatlakozás 3                  | G1/4   |
| Pneumatikus csatlakozás 4                  | G1/4   |
| Pneumatikus csatlakozás 5                  | G1/4   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material seals                             | NBR  |
| Material housing                           | Alumínium ötvözet<br>eloxált                                   |