

Vakdugó QBC-1/2H-U

Cikkszám: 564789

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Standard |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | Vakdugó |
| Kötegméret | 10 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | 13.775 psi...145 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| Terméksúly | 85,2 oz |
| 1. pneumatikus csatlakozás | Ø 1/2" csatlakozó hüvely |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |