

dugaszolható csatlakozó

QB-1/4H-5/32-U

Cikkszám: 564814

FESTO

Külső menet külső hatlappal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	0.134 "
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.134 oz
Pneumatikus csatlakozás 1	Push-in sleeve diameter 1/4"
Pneumatikus csatlakozás 2	5/32" külső átmérőjű csőhöz
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes