


# y cső/csatlakozó QBY-5/16T-1/4-U

Cikkszám: 564822

FESTO

redukáló.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Méret   | Standard                                       |
| Névleges méret                                  | 0.197 "  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                    |
| Konstrukció                                     | Y-shape  |
| Csomagolási egység                              | 10   |
| Konstrukciós felépítés                          | Push-pull elv                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa                                |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | 0.95 ... 10 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi                             |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                  |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás                |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                             |
| Környezeti hőmérséklet                          | 0 ... 60 °C                                    |
| Gyártmány súlya                                 | 0.427 oz                                       |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | 5/16" külső átmérőjű csőhöz                    |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 1/4" külső átmérőjű csőhöz                     |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                  |
| A kioldó gyűrű színe                            | szürke   |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                   |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes             |