

fojtó-visszacsapó szelep GRLA-10-32-UNF-QB-1/8-U

Cikkszám: 564839

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | QB-1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 10-32 UNF-2A |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Beállító elem | Hornycsavar |
| Felfogási mód | becsavarható külső menettel |
| Normál névleges áramlás, fojtás irányban | 1.87 cfm |
| Normál névleges áramlás, visszacsapó irányban | 1.45 ... 1.91 cfm |
| Környezeti hőmérséklet | 32 ... 140 °F |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -13.8 ... 116 Psi |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.3 cfm |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.23 ... 3.4 cfm |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Közeg hőmérséklet | 32 ... 140 °F |
| Max.meghúzási nyomaték | 1.1 ft-lbf |
| Gyártmány súlya | 0.3 oz |
| Material of threaded plug | Sárgaréz nikkelezett |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material hollow bolt | Sárgaréz nikkelezett |
| Material release ring | POM |
| Material knurled head | Sárgaréz nikkelezett |
| Material adjusting screw | Sárgaréz nikkelezett |
| Material swivel fitting | PBT erősítésű |