


Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-10-32-UNF-QB-5/32-U

Cikkszám: 564840

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Szelepfunkció | Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció |
| 1. pneumatikus csatlakozás | QB-5/32 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 10-32 UNF-2A |
| Működtetés módja | kézi |
| Beállítóelem | Hornyolt csavar |
| Rögzítés módja | becsavarozható külső menettel |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban | 1,7 000003 |
| Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban | 1,31 000003...1,73 000003 |
| Környezeti hőmérséklet | 32 °F...140 °F |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -13,8 000013...116 000013 |
| Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3 000003 |
| Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál | 3 000003...3,14 000003 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Közeghőmérséklet | 32 °F...140 °F |
| Max. meghúzási nyomaték | 1,1 000004 |
| Terméksúly | 281 oz |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga | Sárgaréz nikkelezett |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-------------------------|
| Üreges csavar alapanyaga | Sárgaréz nikkelezett |
| Oldógyűrű alapanyaga | POM |
| Rovátkolt fej alapanyaga | Sárgaréz nikkelezett |
| Szabályozó csavar alapanyaga | Sárgaréz nikkelezett |
| Lengő csatlakozó alapanyaga | Megerősített PBT |