



vízleválasztó MS6-LWS-3/8-U-V

Cikkszám: 564869

FESTO

Kondenzátum leeresztés teljesen automatikus kondenzátum leeresztő szelepen keresztül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Leválasztó centrifuga
Max.kondenzátum mennyiség	38 ml
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Kondenzátum leválasztás foka	99 %
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Normál névleges átfolyás	3,500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:7:4] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	820 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet
Material screen	PA