



szabályozó lap

VMPA1-B8-R2-M5-06

Cikkszám: 564912

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 10.5 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Pneumatikus többszintű kiépítés | Nyomásszabályozó 2-höz |
| Szabályozó funkció | Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással |
| Nyomásszabályozási tartomány | 2 ... 6 bar |
| 1 bemeneti nyomás | 0.5 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Védettség | IP65 IEC 60529 szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Max.meghúzási nyomaték | 0.25 Nm |
| Gyártmány súlya | 73.8 g |
| Felfogás fajtája: többszintű kiépítés | láncoló lapra |
| Manométer csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material control panel | PA |
| Material seals | NBR |
| Material regulator housing | PA |