

Csatlakozó EAMC-30-32-10-11

Cikkszám: 565008

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	10 mm
2. tartó átmérője	11 mm
Méret	30
Névleges hossz	32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	48 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis