

Csatlakozó kábel

NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE15

Cikkszám: 565280

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	2.95 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	500 g
Elektromos csatlakozás	25 sarkú aljzat Sub-D
Kábelszerkezet	18 x 0,34 mm ²
Kábel átmérő	9,5 mm
Kábelhossz	2,5 m
Felfogási mód	4-40UNC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	TPE
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz aranyozott