


# Csatlakozó kábel

## NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

Cikkszám: 565286

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 24$ V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	0.86 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	490 g
Elektromos csatlakozás	44-pólusú aljzat Sub-D
Kábelszerkezet	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	8,9 mm
Kábelhossz	2,5 m
Felfogási mód	4-40UNC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	TPE
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz aranyozott