


# Motorkábel NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

Cikkszám: 565371

FESTO

motor és CMFL végállás szabályozó csatlakoztatására.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	vonzólólánccos alkalmazásra megfelelő
Szennyeződés foka	3
Védettség	szerelt állapotban IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-40 ... 90 °C
Környezeti hőmérséklet	-50 ... 90 °C
Min.kábel hajlítási sugár	65 mm
Kábelszerkezet	2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D +1x0,14mm <sup>2</sup> árnyékolt
Kábelhossz	10 m
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)