


csatlakozó kábel MHJ9-KMH-2,5-MF

Cikkszám: 565519

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM Mark
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás Tartóáram-csökkentés energia-visszanyeréssel Biztonsági lekapcsolás
Felfogási mód	átmenő furattal alakos sínnel választható/egyéb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	98 g
Elektromos csatlakozás	2-pólusú / 2-pólusú / 4-eres Egyenes aljzat / egyenes aljzat / kábel
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 53 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	üzemi feszültséghez
Útmutató az üzemeltetéshez	A hálózati tápegység legalább 1,7 A áramot kell adjon, feszültség-letörés nélkül
Információ a teljesítményfelvételhez	Kisáramú fázis: 2,0 W, nagyáramú fázis: 7,0 W, csatornánként
Ciklusidő	100 % Ügyeljen a megjegyzésre a mágnesszelepek működtetésénél
Trigger signal range DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM