


# csatlakozó tömb

## CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Cikkszám: 565703

FESTO

Clamping technology, for intrinsically safe modules.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakoztatási technikát) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Felfogási mód	a CPX-M-GE... sorolható tömbre
Gyártmány súlya	100 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX-kategória Gáz	II (1) G
ATEX-kategória Por	II (1) D
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	[Ex ia Ga] IIC
Gyújtószikra védelem típusa Por	[Ex ia Da] IIIC
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Tanúsítványt kiállító hely	DNV 15.0192 X IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Elektromos csatlakozás	8 sarkú/8 sarkú
Bemenetek száma	8