


csatlakozó tömb

CPX-P-AB-2XKL-8POL

Cikkszám: 565704

FESTO

Clamping technology.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakoztatási technikát) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Felfogási mód	a CPX-M-GE... sorolható tömbre
Gyártmány súlya	100 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Elektromos csatlakozás	8 sarkú/8 sarkú