

Dugasz NECU-L3G8-C2-IS

Cikkszám: 565709

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Csatlakozási gyakoriság	100
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	55.5 g
Elektromos csatlakozó	8 pólusú Csavaros sorkapocs Egyenes csatlakozó
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	12 A
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
Csatlakozási keresztmetszet	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	kék
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet ónozott