


kapocsléc NECU-L3G8-C1

Cikkszám: 565712

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási frekvencia	100
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	36 g
Elektromos csatlakozás	8 sarkú Rugós csatlakozó kapocs Egyenes csatlakozó
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	12 A
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Csatlakozó keresztmetszet	0.2 ... 2.5 mm ²
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material electrical contact	Réz ötvözet Ónozott