

# csatlakozó léc

## VABM-L1-10W-G18-3

Cikkszám: 566583

★ Sztenderd termék program

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	10.5 mm
Szelephelyek max.száma	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés	1.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.45 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	3 Nm
Gyártmány súlya	135 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	M5
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	M5
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet