

csatlakozó lécs

VABM-L1-14S-G14-5

Cikkszám: 566621

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	16 mm
Szelephelyek max.száma	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés	1.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.65 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	3 Nm
Gyártmány súlya	241 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet