


kábel csatlakozó aljzattal NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

Cikkszám: 566654

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--------------------------------------|
| Vezetékmegnevezés | Táblatartó nélkül |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 4 g |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | sarkos |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | aljzat |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Egyenes |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | H csatlakozási elrendezés |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 3 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 2 |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | Retesz |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | 2x egyeres |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 2 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 2 |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 60 V |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on | 3 A |
| Kábelhossz | 0.5 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Kábel átmérő | 1.3 mm |
| Kábelszerkezet | 2x0,14 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.14 mm ² |
| Érvégek | Tompára levágva |
| Védettség | IP40 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szerelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | POM |
| Ház színe | fekete |
| Material electrical contact | Réz ötvözet Ónozott |
| Material insulation | PVC |