


elektromos csatlakozólap

VAVE-L1-1S2-LR

Cikkszám: 566720

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|-----------------------------------|
| Polaritás felcserélése elleni védelem | üzemi feszültséghez |
| Kiegészítő funkciók | Szikraoltás Tartóáramcsökkenés |
| Jelállapot kijelzése | LED |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 0.8 kV |
| Szennyeződés foka | 3 |
| Engedély | RCM Mark |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 1.5 g |
| Elektromos csatlakozás | 2 sarkú aljzat |
| Védővezető csatlakozás | nincs |
| Felfogási mód | Clip |
| Ház színe | fekete |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PA |