

# Elektromos csatlakozólap VAVE-L1-1VL2-LP

Cikkszám: 566723

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Póluscserre elleni védelem	bipoláris
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás
Jelállapot-kijelző	LED
DC névleges üzemi feszültség	12 V 24 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Szennyezettségi fok	3
Megnövelt környezeti hőmérséklet	-5 - 60°C
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	7.8 g
Csatlakozási keresztmetszet	0.14 mm <sup>2</sup>
Elektromos csatlakozó	Huzal
Kábelhossz	1 m
Vezetékvégek	Érvéghüvely
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Rögzítés módja	Rögzítő patent
Ház színe	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA