


# műanyag tömlő PLN-U

Cikkszám: 567449

FESTO

Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési mennyiséget.



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/8
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 203 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-22 ... 178 °F
Szín	kék barna sárga zöld natúr vörös fekete ezüst fehér
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PE