



# függőleges nyomászáró lap VMPA1-HS

Cikkszám: 567805

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Lezárás 1-hez
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Normál névleges átáramlás, nyomás alá helyezés	103 l/min
Normál névleges átáramlás, lefűvás	213 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	60 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium ötvözet PA erősítésű